

HOLEX**Rozvodný blok pro pneumatické upínání 1/4 palce, Počet přípojek rozvaděče: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080208 4
GTIN	4062406599102
Třída artiklu	02A

Popis**Provedení:**

Rozvodné bloky z hliníku (červeně eloxovaného) pro rozvody stlačeného vzduchu. Montovatelné přímo na stroj. Díky přehlednému uspořádání rozvodů stlačeného vzduchu je zvýšena bezpečnost práce a výroby, centrální přívod šetří energii a hadice.

Rozsah dodávky:

Blok rozdělovače včetně průmyslové spojky č. 080230 vel. 1/4. Bez uzavíracího víčka.

Upozornění:

Vhodná uzavírací víčka najdete pod č. 080207 V.

Technický popis

Šířka	43,5 mm
Připojovací závit	1/4 palec
Počet přípojek rozvaděče	4
Vstupní závit	3/4 palec
Rozsah teploty	-20 - 200 °C
Materiál pouzdra	hliník

Maximální provozní tlak	15 bar
Délka	190 mm
Barva	červená
Druh produktu	Rozvodný blok

Příslušenství

Průmyslová spojka vnější závit Připojovací vnější závit 1/4 palec	080230 1/4
Rozvodný blok pro pneumatické upínání 1/4 palce Počet přípojek rozvaděče 4	080209 4