

HOLEX**Rozvodný blok pro pneumatické upínání 1/4 palce, Počet přípojek rozvaděče: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080209 4
GTIN	4062406605018
Třída artiklu	02A

Popis**Provedení:**

Rozvodné bloky z hliníku (červeně eloxovaného) pro rozvody stlačeného vzduchu. Montovatelné přímo na stroj. Díky přehlednému uspořádání rozvodů stlačeného vzduchu je zvýšena bezpečnost práce a výroby, centrální přívod šetří energii a hadice.

Rozsah dodávky:

Rozvodný blok bez vsuvek, bez spojek a bez zátek.

Upozornění:

Vhodná uzavírací víčka najdete pod č. 080207 V.

Technický popis

Materiál pouzdra	hliník
Vstupní závit	3/4 palec
Délka	190 mm
Maximální provozní tlak	15 bar
Šířka	43,5 mm
Rozsah teploty	-20 - 200 °C
Připojovací závit	1/4 palec
Počet přípojek rozvaděče	4

Barva	červená
Druh produktu	Krabice rozvaděče