

**Garant**

**TK hlava výstružníku HPC, tolerance stopky H7, INOX průchozí otvor, TiAlN,  
Jmenovitý Ø D: 12,201-Xmm**

**Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 239730 12,201-X |
| GTIN           | 4062406606497   |
| Třída artiklu  | 23A             |

**Popis****Provedení:**

Systém výstružníků s výměnnou hlavou **vybroušený pro lícování IT7**. Geometrie řezu přizpůsobená použití.

**Systémová obvodová házivost  $\leq 5\mu\text{m}$  (ve vztahu k hlavě a držáku) ve smontovaném stavu.**  
S krátkými břity a levotočivou spirálou.

**Použití:****Pro průchozí otvory**

K HPC/HSC vystružování.

**Upozornění:**

**Celková užitná délka** =  $L_1$  (upínač č. 239740 / 239745) +  $l$  (výměnná hlava č. 239710 až 239720).  
Vhodný upínací klíč č. 219987. Vložka pro momentový klíč č. 219986.

Další velikosti k dodání na poptávku. Dodací lhůta: 4 týdny

Minimální objednané množství: 1 kusů

Speciální výroba podle přání zákazníka:

Zrušení objednávky možné maximálně 3 pracovní dny po obdržení potvrzení objednávky.

Vrácení zboží vyloučeno.

**Technický popis**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Velikost upínání  | 10 mm |
| Délka břitu $l_1$ | 10 mm |
| Počet břitů Z     | 6     |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Délka hlavy l              | 20 mm                            |
| Rozsah Ø                   | 12,201 - 12,7 mm                 |
| Řada                       | TopCut                           |
| Povlak                     | TiAlN                            |
| Řezný materiál             | TK                               |
| Norma                      | Výrobní norma                    |
| Tolerance vrtání           | H7                               |
| Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru             |
| Strategie obrábění         | HPC                              |
| Vnitřní chlazení           | ano                              |
| Semi-standardní            | ano                              |
| Vhodné upínání             | GARANT TopCut                    |
| Druh produktu              | Obráběcí vložka pro vystružování |

## Údaje o uživateli

|                              | Použití | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|---------|----------------|---------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný  | 30 m/min       | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný  | 25 m/min       | M       |
| Olej                         | vhodný  |                |         |
| mokrý max.                   | vhodný  |                |         |