

**Garant****TK fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	203382 8
GTIN	4045197597618
Třída artiklu	11X

**Popis****Provedení:****GARANT Diabolo:**

Speciální geometrie, povlak a tvrdokov, speciálně pro obrábění tvrdých materiálů.

**Použití:**

**Pro obvodové frézování při dokončování.**

(Čelní frézování pouze s malou hloubkou řezu.)

**Technický popis**

Uvolňovací Ø D <sub>1</sub>	7,7 mm
Posuv f <sub>z</sub> pro obvodové frézování v oceli < 65 HRC	0,016 mm
Nepodepřená délka L <sub>1</sub> včetně uvolnění	50 mm
Ø břitu D <sub>c</sub>	8 mm
Počet zubů Z	6
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Celková délka L	100 mm
Délka břitu L <sub>c</sub>	19 mm
Směr přísuvu	Horizontální a šikmý
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Úhel sklonu šroubovice	50 stupeň

Rohový úhel čela	90 stupeň
Řada	Diabolo
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Typ	H
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	$0,05 \times D$ při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	červená
Druh produktu	Rohová fréza

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel > 50 HRC	vhodný	115 m/min	H
Ocel < 55 HRC	vhodný	100 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	90 m/min	H
Ocel < 65 HRC	vhodný	60 m/min	H
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		

## Služby

Broušení stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------