

Garant

**TK hlava výstružníku HPC, tolerance stopky H7, INOX průchozí otvor, TiAlN,
Jmenovitý Ø D: 25,201-Xmm**

**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 239730 25,201-X |
| GTIN | 4062406606633 |
| Třída artiklu | 23A |

Popis**Provedení:**

Systém výstružníků s výměnnou hlavou **vybroušený pro lícování IT7**. Geometrie řezu přizpůsobená použití.

Systémová obvodová házivost $\leq 5\mu\text{m}$ (ve vztahu k hlavě a držáku) ve smontovaném stavu.
S krátkými břity a levotočivou spirálou.

Použití:**Pro průchozí otvory**

K HPC/HSC vystružování.

Upozornění:

Celková užitná délka = L_1 (upínač č. 239740 / 239745) + l (výměnná hlava č. 239710 až 239720).
Vhodný upínací klíč č. 219987. Vložka pro momentový klíč č. 219986.

Další velikosti k dodání na poptávku. Dodací lhůta: 4 týdny

Minimální objednané množství: 1 kusů

Speciální výroba podle přání zákazníka:

Zrušení objednávky možné maximálně 3 pracovní dny po obdržení potvrzení objednávky.

Vrácení zboží vyloučeno.

Technický popis

| | |
|------------------|-------|
| Počet břitů Z | 8 |
| Délka hlavy l | 26 mm |
| Velikost upínání | 20 mm |

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Délka břitu l_1 | 14 mm |
| Rozsah \varnothing | 25,201 - 26,2 mm |
| Řada | TopCut |
| Povlak | TiAlN |
| Řezný materiál | TK |
| Norma | Výrobní norma |
| Tolerance vrtání | H7 |
| Použití při způsobu vrtání | Při průchozím otvoru |
| Strategie obrábění | HPC |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Semi-standardní | ano |
| Vhodné upínání | GARANT TopCut |
| Druh produktu | Obráběcí vložka pro vystružování |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|---------|----------|---------|
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 30 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 25 m/min | M |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |