




## Základní regál na palety, hloubka 1100 mm, Výška: 2500mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	992410 2500
GTIN	4052941835681
Třída artiklu	95S

### Popis

#### Provedení:

Paletový regál z vysoce pevných ocelových profilových ráků válcovaných zastudena. Vysoká tuhost ráků díky speciálnímu tvaru: Šroubení ke stabilnímu přihrádkovému ráku s horizontálními a diagonálními vzpěrami. Podélné traverzy s navařenými závěsnými lamelami s 5 háky pro silové a tvarové spojení s regálovými stojinami. Včetně podlahových kotev.

#### Norma:

DIN EN 15635, DGUV Regel 108-007

#### Rozsah dodávky:

**Základní regál:** 2 profilové ráky, podélné traverzy, 8 podlahových kotev, 2 štítky s nosností.

**Přídavný regál:** 1 profilový rám, podélné traverzy, 4 podlahové kotvy.

#### Lakování:

Stojan pozinkovaný, nosníky enciánová modrá RAL 5010 **práškově nanášený lak.**

#### Upozornění:

- **Na nerovných podlahách doporučujeme navíc plechové podložky.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.**
- **Vhodné pro zemětřesné pásmo 1 bez dalšího statického výpočtu.**

Provedení montáže: Nástrčný regál

Šířka police: 2700 mm

Výška traverzy: 100 mm

Spodní výška police: 1000 mm  
 Počet podélných traverz: 4  
 Počet úložných úrovní: 2  
 Maximální zatížení pole: 4800 kg

## Technický popis

Hloubka	1100 mm
Výška	2500 mm
Šířka	2700 mm
Počet úložných úrovní	2
Šířka police	2700 mm
Oblast použití	Paletový regál
Maximální zatížení pole	4800 kg
Počet podélných traverz	4
Spodní výška police	1000 mm
Výška traverzy	100 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	2400 kg
Uložení palet s nosností	800 kg
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Atribut názvu produktu	hloubka 1100 mm
Druh produktu	Paletový regál

## Příslušenství

Rám stojanu Výška 2500 mm	992461 2500
Pojistné kolíky, 12dílná sada Počet pojistných kolíků 12	992501 12
Podlahová kotva Počet podlahových kotev 2	992545 2
Pár podélných traverz Šířka 2700 mm	992482 2700