

 SCHAFFER**Základní regál na palety, hloubka 1100 mm, Výška: 4700mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	992410 4700
GTIN	4052941835735
Třída artiklu	95S

Popis**Provedení:**

Paletový regál z vysoce pevných ocelových profilových ráků válcovaných zastudena. Vysoká tuhost ráků díky speciálnímu tvaru: Šroubení ke stabilnímu přihrádkovému ráku s horizontálními a diagonálními vzpěrami. Podélné traverzy s navařenými závěsnými lamelami s 5 háky pro silové a tvarové spojení s regálovými stojinami. Včetně podlahových kotev.

Norma:

DIN EN 15635, DGUV Regel 108-007

Rozsah dodávky:

Základní regál: 2 profilové ráky, podélné traverzy, 8 podlahových kotev, 2 štítky s nosností.

Přídavný regál: 1 profilový rám, podélné traverzy, 4 podlahové kotvy.

Lakování:

Stojan pozinkovaný, nosníky enciánová modrá RAL 5010 **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- **Na nerovných podlahách doporučujeme navíc plechové podložky.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.**
- **Vhodné pro zemětřesné pásmo 1 bez dalšího statického výpočtu.**

Provedení montáže: Nástrčný regál

Šířka police: 2700 mm

Výška traverzy: 100 mm

Spodní výška police: 1400 mm
 Počet podélných traverz: 6
 Počet úložných úrovní: 3
 Maximální zatížení pole: 7200 kg

Technický popis

Šířka	2700 mm
Výška	4700 mm
Oblast použití	Paletový regál
Počet úložných úrovní	3
Hloubka	1100 mm
Šířka police	2700 mm
Maximální zatížení pole	7200 kg
Výška traverzy	100 mm
Počet podélných traverz	6
Spodní výška police	1400 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	2400 kg
Uložení palet s nosností	800 kg
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Atribut názvu produktu	hloubka 1100 mm
Druh produktu	Paletový regál

Příslušenství

Pojistné kolíky, 12dílná sada Počet pojistných kolíků 12	992501 12
Rám stojanu Výška 4700 mm	992461 4700
Pár podélných traverz Šířka 2700 mm	992482 2700
Podlahová kotva Počet podlahových kotev 2	992545 2