

**Sada soustružnických držáků, pravý, Velikost stopky / destičky: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255130 32
GTIN	4062406609436
Třída artiklu	29W

**Technický popis**

Velikost stopky	32 mm
Náhradní díl	259981 3
Délka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
ISO kód držáku	PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15; PSSNR 3232P12
Celková délka L	170 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

---

## Příslušenství

Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 25/16 mm	250018 25/16
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 25/15 mm	250610 25/15
Sada náhradních dílů nožový držák Typ 3	259981 3
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 25/12 mm	251112 25/12