

Sada soustružnických držáků, levé, Velikost stopky: 32mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255131 32
GTIN	4062406609443
Třída artiklu	29W

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Velikost stopky	32 mm
Funkční šířka L ₄	40 mm
Celková délka L	170 mm
ISO kód držáku	PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15; PSSNL 3232P12
Náhradní díl	259981 3
Délka hlavy L ₁	40 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levé
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 25/12 mm	251113 25/12
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 25/15 mm	250611 25/15
Sada náhradních dílů nožový držák Typ 3	259981 3
Soustružnický držák Velikost stopky / destičky 25/16 mm	250019 25/16