



## Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, bez VCH, pravý, Typ: 1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	255160 1
GTIN	4062406609450
Třída artiklu	29W

### Technický popis

ISO kód držáku	S16R PCLNR09; S20S PDUNR11; S16M PWLNR06
Celková délka L	200 mm
Celková délka L	250 mm
Celková délka L	150 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	11 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	13 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Upínací výška L <sub>2</sub>	15,25 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	19 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	15,25 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	20 mm

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	25 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	20 mm
Náhradní díl	259981 10
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Řezný materiál	Ocel
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	vyvrtávací tyč