



## Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, bez VCH, pravý, Typ: 2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	255160 2
GTIN	4062406609467
Třída artiklu	29W

### Technický popis

Upínací výška L <sub>2</sub>	19 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	24 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	19 mm
Celková délka L	250 mm
Celková délka L	250 mm
Celková délka L	180 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	25 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	32 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	25 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	13 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	17 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	13 mm

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
ISO kód držáku	S20S PCLNR09; S25S PDUNR11; S20Q PWLNR06
Náhradní díl	259981 11
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Řezný materiál	Ocel
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	vyvrtávací tyč