

**Sada soustružnických držáků, pravé, Velikost stopky: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255120 32
GTIN	4062406609412
Třída artiklu	29W

Technický popis

Délka hlavy L_1	40 mm
ISO kód držáku	PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15
Velikost stopky	32 mm
Náhradní díl	259981 9
Celková délka L	170 mm
Funkční šířka L_4	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606..; DN.. 1506..
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravé
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada náhradních dílů nožový držák Typ 8

259981 8