



## Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, bez VCH, pravý, Typ: 3



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	255160 3
GTIN	4062406609474
Třída artiklu	29W

### Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204.; DN..1506.; WN.. 0804..
Celková délka L	250 mm
Celková délka L	250 mm
Celková délka L	200 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	17 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	22 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	17 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	24 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	31 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	24 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	32 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	40 mm

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	32 mm
ISO kód držáku	S25S PCLNR12; S32S PDUNR15; S25R PWLNR08
Náhradní díl	259981 12
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Řezný materiál	Ocel
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	vyvrtávací tyč