

HOLEX**Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, bez VCH, levý, Typ: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255161 3
GTIN	4062406609504
Třída artiklu	29W

Technický popis

Upínací výška L ₂	24 mm
Upínací výška L ₂	31 mm
Upínací výška L ₂	24 mm
ISO kód držáku	S25S PCLNL12; S32S PDUNL15; S25R PWLNL08
Celková délka L	250 mm
Celková délka L	250 mm
Celková délka L	200 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804..
Středové přesazení L ₃	17 mm
Středové přesazení L ₃	22 mm
Středové přesazení L ₃	17 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	32 mm

Ø minimálního předvrtání D_{min}	40 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	32 mm
Náhradní díl	259981 12
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Řezný materiál	Ocel
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	vyvrtávací tyč