

**Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, bez VCH, levý, Typ: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255161 2
GTIN	4062406609498
Třída artiklu	29W

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Ø minimálního předvrtání D_{min}	25 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	32 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	25 mm
ISO kód držáku	S20S PCLNL09; S25S PDUNL11; S20Q PWLNL06
Celková délka L	250 mm
Celková délka L	250 mm
Celková délka L	180 mm
Středové přesazení L_3	13 mm
Středové přesazení L_3	17 mm
Středové přesazení L_3	13 mm
Upínací výška L_2	19 mm

Upínací výška L ₂	24 mm
Upínací výška L ₂	19 mm
Náhradní díl	259981 11
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Řezný materiál	Ocel
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	vyvrtávací tyč