



Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, bez VCH, levý, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	255161 1
GTIN	4062406609481
Třída artiklu	29W

Technický popis

ISO kód držáku	S16R PCLNL09; S20S PDUNL11; S16M PWLNL06
Ø minimálního předvrtání D_{min}	20 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	25 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	20 mm
Celková délka L	200 mm
Celková délka L	250 mm
Celková délka L	150 mm
Středové přesazení L_3	11 mm
Středové přesazení L_3	13 mm
Středové přesazení L_3	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Upínací výška L_2	15,25 mm

Upínací výška L ₂	19 mm
Upínací výška L ₂	15,25 mm
Náhradní díl	259981 10
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Řezný materiál	Ocel
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	vyvrtávací tyč