

Garant GRIDLINE

Sada kol s nastavením výšky 2dílná sada, Typ: 1**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927206 1
GTIN	4062406605285
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Ruční nastavování výšky jako zásuvný modul do nohou pracovního stolu včetně kol o \varnothing 125 mm. Ochrana proti namotávání nití zabraňuje zablokování kolečka. Optimální chod díky kvalitním kuličkovým ložiskům, s polyuretanovým potahem nezanechávajícím stopy, minimálním valivým odporem a nízkou hlučností při jízdě. Sada koleček má maximální nosnost 100 kg a nesmí se montovat na nožní díly s výškou 900 mm. Použití ve spojení s pracovními stoly Ready-to-go není možné. Možnost výškového nastavení v rastru 25 mm.

Rozsah dodávky:

Sada se skládá ze 2 zásuvných modulů, vhodná pro 1 podstavec resp. 2 nohy. Sada skládající se ze 2 zásuvných modulů s **pevnými kolečky** včetně upevňovacího materiálu.

Lakování:

Nastavení výšky světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**. Pozinkovaná kola, nelze konfigurovat.

Upozornění:

Montáž koleček zvyšuje pracovní výšku pracovního stolu o 150 mm. Pro pracovní stůl se 2 podstavci potřebujete 2 sady.

Aby bylo možné vypočítat nosnost pracovního stolu, smíte vzít v úvahu pouze 3 kolečka. Maximální nosnost pracovního stolu je 150 kg.

Technický popis

Šířka	45 mm
Výškový rozsah	150 mm
Výška	325 mm
Hloubka	95 mm
Ø pevného kolečka	125 mm
Nosnost jednoho kolečka	50 kg
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Role