

HOLEX**Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, s VCH, levý, Typ: SET1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265156 SET1
GTIN	4062406612412
Třída artiklu	29W

Technický popis

Celková délka L	110 mm
Celková délka L	100 mm
Celková délka L	100 mm
Celková délka L	125 mm
Středové přesazení L ₃	9 mm
Středové přesazení L ₃	6,5 mm
Středové přesazení L ₃	4 mm
Středové přesazení L ₃	6 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
ISO kód držáku	A0810H SDUCR/L07
ISO kód držáku	A1012K SDUCR/L07

ISO kód držáku	A0608H SCLCR/L06
ISO kód držáku	A0810J SCLCR/L06
Délka hlavy L ₁	27 mm
Délka hlavy L ₁	22 mm
Délka hlavy L ₁	22,5 mm
Délka hlavy L ₁	27,5 mm
Šířka hrdla L ₄	10 mm
Šířka hrdla L ₄	6 mm
Šířka hrdla L ₄	8 mm
Šířka hrdla L ₄	8 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	11 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	12 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	15,5 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	8 mm
Upínací výška L ₂	9 mm
Upínací výška L ₂	11 mm
Upínací výška L ₂	7 mm
Upínací výška L ₂	9 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

260033 0608/06

Vyvrtačací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 0608/06
mm

Vyvrtačací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 0810/06
mm

260033 0810/06

Vyvrtačací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 1012/06
mm

260033 1012/06

Vyvrtačací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 1216/06
mm

260033 1216/06

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8