

HOLEX**Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, bez VCH, pravý, Typ: SET1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265157 SET1
GTIN	4062406612429
Třída artiklu	29W

Popis**Provedení:**

Bez vnitřního chlazení.

Technický popis

Délka hlavy L_1	27,5 mm
Délka hlavy L_1	27 mm
Délka hlavy L_1	22 mm
Délka hlavy L_1	22,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø minimálního předvrtání D_{min}	15,5 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	11 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	12 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	8 mm

ISO kód držáku	S0810J SCLCR06
ISO kód držáku	S0810H SCLCR06
ISO kód držáku	S0810J SCLCR06
ISO kód držáku	S1216K SDUCR07
Upínací výška L ₂	9 mm
Upínací výška L ₂	7 mm
Upínací výška L ₂	11 mm
Upínací výška L ₂	9 mm
Středové přesazení L ₃	6,5 mm
Středové přesazení L ₃	4 mm
Středové přesazení L ₃	9 mm
Středové přesazení L ₃	6 mm
Celková délka L	100 mm
Celková délka L	125 mm
Celková délka L	100 mm
Celková délka L	110 mm
Šířka hrdla L ₄	8 mm
Šířka hrdla L ₄	8 mm
Šířka hrdla L ₄	10 mm
Šířka hrdla L ₄	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8