

rapid**Navíječka hadic, hliníkové pouzdro, Typ: 20SCS****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080074 20SCS
GTIN	4030704033093
Třída artiklu	08A

Popis**Provedení:**

Navíječka hadic s **vytahovací a navíjecí automatikou** s kovovými pružinami s dlouhou životností s **několikanásobnou aretací každé otáčky**.

Otevřená navíječka hadic s **pláštěm z tlakově litého hliníku**, pozinkovaným, **otočným výstupním třmenem** a robustní **hadicí z PVC zesílená nylonem**. S patentovaným, řízeným automatickým navíjením SCS pro prevenci poškození a zranění.

Použití:

Vhodné pro vzduch.

Pro zvýšení ergonomie díky práci s odlehčeným tahem i pro zajištění pořádku a předcházení úrazům a zraněním, způsobených kabely na podlaze.

Technický popis

Přípojka výstupu	3/8 palec
Přípojka vstup	3/8 palec
Využitelná délka hadice	20 m
Materiál hadice	Polyvinylchlorid

Navíjecí automatika SCS	ano
Maximální provozní tlak	20 bar
Materiál pláště	Hliník.
Výška korpusu	375 mm
Hloubka korpusu	155 mm
Šířka korpusu	380 mm
Druh produktu	Navíječka hadic