

Tyčový magnet s lícovaným rozměrem, AlNiCo, Ø: 8mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 085925 8 |
| GTIN | 2050000964817 |
| Třída artiklu | 08Q |

Popis

Provedení:

- Odstíněný tyčový magnet s magnetickým jádrem z AlNiCo.
- Tolerance lícování na vnější průměr Ø h6.
- Tepelná odolnost do maximálně 220 °C.

Použití:

K upínání, montáži, vestavbě lisováním, lepením a zalitím.

Technický popis

| | |
|---|---------------|
| Odolnost vůči teplotě maximálně | 220 °C |
| Jmenovitá přidržovací síla | 3 N |
| Výška | 12 mm |
| Materiál povrchu | pozinkováno |
| Ø | 8 mm |
| Maximální rozměr zkrácení na zadní straně | 3 mm |
| Materiál jádra magnetu | AlNiCo |
| Druh produktu | Tyčový magnet |

