

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260309 20/07
GTIN	4062406602260
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Délka hlavy L ₁	24 mm
Velikost stopky	20 mm
Velikost destiček	11 mm
Funkční šířka L ₄	24 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
ISO kód držáku	SDJCR/L 2020K11
Celková délka L	125 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500