

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260308 16/07
GTIN	4062406602239
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Funkční šířka L <sub>4</sub>	20 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	22 mm
Velikost stopky	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Celková délka L	100 mm
ISO kód držáku	SDJCR/L 1616H11
Velikost destiček	11 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500