

**rapid****Navíječka hadic, pouzdro z ocelového plechu, Typ: 15****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080076 15
GTIN	4030704090041
Třída artiklu	08A

**Popis****Provedení:**

Navíječka hadic s **vytahovací a navíjecí automatikou** s kovovými pružinami s dlouhou životností s **několikanásobnou aretací každé otáčky**.

Otevřená navíječka na hadice v **lakovaném, částečně pozinkovaném provedení z ocelového plechu** s **variabilním výstupním otvorem** a robustní **pryžovou hadicí**.

**Použití:**

Vhodné pro vzduch, vodu, olej, naftu.

Pro zvýšení ergonomie díky práci s odlehčeným tahem i pro zajištění pořádku a předcházení úrazům a zraněním, způsobených kabely na podlaze.

**Technický popis**

Využitelná délka hadice	15 m
Přípojka výstupu	1/2 palec
Maximální provozní tlak	50 bar
Přípojka vstup	1/2 palec
Materiál pláště	Lakovaný ocelový plech

Výška korpusu	494 mm
Hloubka korpusu	180 mm
Šířka korpusu	470 mm
Druh produktu	Navíječka hadic