

**Plochý upínací magnet s karabinkou, neodym, Typ: E1066/NEO****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085975 E1066/NEO
GTIN	5012095617716
Třída artiklu	08Q

Popis**Provedení:**

Odolný vůči teplotě maximálně do 80°C.

Použití:

Ideální pro přichycení a zavěšení lan, drátů, kabelů atd.

Technický popis

Ø	28 mm
Jmenovitá přidržovací síla	200 N
Odolnost vůči teplotě maximálně	80 °C
Výška	14 mm
Hmotnost	30 g
Materiál jádra magnetu	neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet

