



Sada standardních šroubení v boxu, Typ: SET1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	P08024 SET1
GTIN	4047322217460
Třída artiklu	08A

Popis

Provedení:

Úložný box s mosaznými soustruženými díly, pracovní tlak max. 25 bar, provozní teplota max. 150 °C.

Praktický, robustní a vysoce kvalitní plastový úložný box s nejběžnějšími průchodkami, objímkami, dvojitými vsuvkami, redukčními spojkami, zajišťovacími šrouby a pojistnými maticemi z našeho mosazného soustruženého programu. Celkem 35 různých druhů drobného materiálu je přehledně uloženo v 21 plastových boxech. Vložky lze vyjmout a v boxu individuálně rozmístit. Všechny vložky jsou popsány objednávacími čísly obsažených dílů.

Obsah:

30 šroubovacích hadicových spon: G 1/4-6; G 1/4-9; G 3/8-6; G 3/8-9; G 1/2-9; G 1/2-13
38 dvojitých spojek: G 1/8 × G 1/8; G 1/8 × G 1/4; G 1/4 × G 1/4; G 1/4 × G 3/8; G 3/8 × G 3/8; G 3/8 × G 1/2; G 1/2 × G 1/2; G 1/2 × G 3/4
19 redukčních spojek G 1/4 a. × G 1/8 i.; G 3/8 a. × G 1/4 i.; G 1/2 a. × G 3/8 i.; G 3/4 a. × G 1/2 i.
18 objímek G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/220
závěrných šroubů G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/2
15 dvojitých hadicových spon 6, 9, 13 mm
20 pojistných matic G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/21
závitové lepidlo 10 ml
1 PTFE těsnicí páska

Technický popis

Materiál

mosaz