

**Garant****Vyměnitelný břit HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 23-Xmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	231630 23-X
GTIN	4062406635732
Třída artiklu	20N

**Popis****Provedení:**

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.  
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Pro otvory do přesnosti IT9.

**Upozornění:**

Řezné hodnoty platí pro základní prvek  $5 \times D$ .  
Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu. Dodací lhůta: 10 pracovních týdnů  
Minimální objednané množství: 3 kusy  
Speciální výroba podle přání zákazníka:  
Zrušení objednávky možné maximálně 3 pracovní dny po obdržení potvrzení objednávky.  
Vrácení zboží vyloučeno.

**Technický popis**

Počet výměn/řezání	1
Povlak	bez povlaku
Řada	HiPer-Drill

Pro základní prvek velikosti	23 mm
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky	0,44 mm/ot,
Rozsah Ø	23 - 23,99 mm
Vrcholový úhel	135 stupeň
Typ	HU7810
Řezný materiál	TK
Semi-standardní	ano
Počet břitů Z	2
Druh produktu	Obráběcí vložka pro vrtání

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	250 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	200 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	150 m/min	N
CuZn	vhodný	180 m/min	N
mokrý max.	vhodný		