

Garant**Vyměnitelný břit HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 12-Xmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	231650 12-X
GTIN	4062406636418
Třída artiklu	20N

Popis**Provedení:**

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.

Upozornění:

Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.
Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu. Dodací lhůta: 10 pracovních týdnů
Minimální objednané množství: 3 kusy
Speciální výroba podle přání zákazníka:
Zrušení objednávky možné maximálně 3 pracovní dny po obdržení potvrzení objednávky.
Vrácení zboží vyloučeno.

Technický popis

Řada	HiPer-Drill
Počet výměn/řezání	1
Posuv f v INOXu > 900 N/mm ²	0,14 mm/ot,

Pro základní prvek velikosti	12 mm
Rozsah Ø	12 - 12,49 mm
Vrcholový úhel	135 stupeň
Typ	HB7630
Řezný materiál	TK
Semi-standardní	ano
Počet břitů Z	2
Druh produktu	Obráběcí vložka pro vrtání

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	200 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	200 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	150 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	65 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	55 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	30 m/min	S
mokrý max.	vhodný		