

Garant**Vyměnitelný břit HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 11,5-Xmm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 231630 11,5-X |
| GTIN | 4062406628888 |
| Třída artiklu | 20N |

Popis**Provedení:**

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu $\leq 20 \mu\text{m}$. Pro otvory do přesnosti IT9.

Upozornění:

Řezné hodnoty platí pro základní prvek $5 \times D$.

Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu. Dodací lhůta: 10 pracovních týdnů

Minimální objednané množství: 3 kusy

Speciální výroba podle přání zákazníka:

Zrušení objednávky možné maximálně 3 pracovní dny po obdržení potvrzení objednávky.

Vrácení zboží vyloučeno.

Technický popis

| | |
|--|-------------|
| Povlak | bez povlaku |
| Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,26 mm/ot, |
| Řada | HiPer-Drill |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Počet výměn/řezání | 1 |
| Pro základní prvek velikosti | 11,5 mm |
| Rozsah Ø | 11,5 - 11,99 mm |
| Vrcholový úhel | 135 stupeň |
| Typ | HU7810 |
| Řezný materiál | TK |
| Semi-standardní | ano |
| Počet břitů Z | 2 |
| Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------------|---------|----------------|---------|
| Hliník, plasty | vhodný | 250 m/min | N |
| Hliník (krátké třísky) | vhodný | 200 m/min | N |
| Al > 10% Si | vhodný | 150 m/min | N |
| CuZn | vhodný | 180 m/min | N |
| mokrý max. | vhodný | | |