

Garant**Vyměnitelný břit HiPer-Drill m7, HB7530, Ø D: 21-Xmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	231640 21-X
GTIN	4062406636128
Třída artiklu	20N

Popis**Provedení:**

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.

Upozornění:

Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.

Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu. Dodací lhůta: 10 pracovních týdnů

Minimální objednané množství: 3 kusy

Speciální výroba podle přání zákazníka:

Zrušení objednávky možné maximálně 3 pracovní dny po obdržení potvrzení objednávky.

Vrácení zboží vyloučeno.

Technický popis

Počet výměn/řezání	1
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,32 mm/ot,
Řada	HiPer-Drill

Pro základní prvek velikosti	21 mm
Rozsah Ø	21 - 21,99 mm
Vrcholový úhel	135 stupeň
Typ	HB7530
Řezný materiál	TK
Semi-standardní	ano
Počet břitů Z	2
Druh produktu	Obráběcí vložka pro vrtání

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	75 m/min	P
TOOLOX 33	vhodný	40 m/min	H
TOOLOX 44	vhodný	35 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	omezené použití	30 m/min	H
GG(G)	omezené použití	80 m/min	K
mokrý max.	vhodný		

Příslušenství

Šroub Torx Plus® Pohon 9IP

231999 9IP