

**Garant****Vyměnitelný břit HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 26-Xmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	231650 26-X
GTIN	4062406636586
Třída artiklu	20N

**Popis****Provedení:**

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.  
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.

**Upozornění:**

Řezné hodnoty platí pro základní prvek 5×D.  
Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu. Dodací lhůta: 10 pracovních týdnů  
Minimální objednané množství: 3 kusy  
Speciální výroba podle přání zákazníka:  
Zrušení objednávky možné maximálně 3 pracovní dny po obdržení potvrzení objednávky.  
Vrácení zboží vyloučeno.

**Technický popis**

Počet výměn/řezání	1
Pro základní prvek velikosti	26 mm
Řada	HiPer-Drill

Posuv f v INOXu > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,27 mm/ot,
Rozsah Ø	26 - 26,99 mm
Vrcholový úhel	135 stupeň
Typ	HB7630
Řezný materiál	TK
Semi-standardní	ano
Počet břitů Z	2
Druh produktu	Obráběcí vložka pro vrtání

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	200 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	200 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	150 m/min	N
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	65 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	55 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30 m/min	S
mokrý max.	vhodný		

### Příslušenství

Šroub Torx Plus® Pohon 15IP	231999 15IP
-----------------------------	-------------