

Garant**Vyměnitelný břit HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 29-Xmm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 231660 29-X |
| GTIN | 4062406637026 |
| Třída artiklu | 20N |

Popis**Provedení:**

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu $\leq 20 \mu\text{m}$. Pro otvory do přesnosti IT9.

Upozornění:

Řezné hodnoty platí pro základní prvek $5 \times D$.
Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu. Dodací lhůta: 10 pracovních týdnů
Minimální objednané množství: 3 kusy
Speciální výroba podle přání zákazníka:
Zrušení objednávky možné maximálně 3 pracovní dny po obdržení potvrzení objednávky.
Vrácení zboží vyloučeno.

Technický popis

| | |
|------------------------------|-------------|
| Pro základní prvek velikosti | 29 mm |
| Počet výměn/řezání | 1 |
| Řada | HiPer-Drill |

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Posuv f v GG(G) | 0,44 mm/ot, |
| Rozsah Ø | 29 - 29,99 mm |
| Vrcholový úhel | 135 stupeň |
| Typ | HB7725 |
| Řezný materiál | TK |
| Semi-standardní | ano |
| Počet břitů Z | 2 |
| Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Ocel < 900 N/mm | omezené použití | 100 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | omezené použití | 90 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | omezené použití | 70 m/min | P |
| GG(G) | vhodný | 100 m/min | K |
| mokrý max. | vhodný | | |