

**Garant****Vyměnitelný břit HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 21-Xmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	231660 21-X
GTIN	4062406636944
Třída artiklu	20N

**Popis****Provedení:**

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.  
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Pro otvory do přesnosti IT9.

**Upozornění:**

Řezné hodnoty platí pro základní prvek  $5 \times D$ .

Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu. Dodací lhůta: 10 pracovních týdnů

Minimální objednané množství: 3 kusy

Speciální výroba podle přání zákazníka:

Zrušení objednávky možné maximálně 3 pracovní dny po obdržení potvrzení objednávky.

Vrácení zboží vyloučeno.

**Technický popis**

Pro základní prvek velikosti	21 mm
Posuv f v GG(G)	0,38 mm/ot,
Řada	HiPer-Drill

Počet výměn/řezání	1
Rozsah Ø	21 - 21,99 mm
Vrcholový úhel	135 stupeň
Typ	HB7725
Řezný materiál	TK
Semi-standardní	ano
Počet břitů Z	2
Druh produktu	Obráběcí vložka pro vrtání

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	90 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	70 m/min	P
GG(G)	vhodný	100 m/min	K
mokrý max.	vhodný		