

Garant**Vyměnitelný břit HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 27-Xmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	231660 27-X
GTIN	4062406637002
Třída artiklu	20N

Popis**Provedení:**

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu $\leq 20 \mu\text{m}$. Pro otvory do přesnosti IT9.

Upozornění:

Řezné hodnoty platí pro základní prvek $5 \times D$.
Pilotní otvory provádějte výhradně s řeznou vložkou stejného typu. Dodací lhůta: 10 pracovních týdnů
Minimální objednané množství: 3 kusy
Speciální výroba podle přání zákazníka:
Zrušení objednávky možné maximálně 3 pracovní dny po obdržení potvrzení objednávky.
Vrácení zboží vyloučeno.

Technický popis

Pro základní prvek velikosti	27 mm
Počet výměn/řezání	1
Řada	HiPer-Drill

Posuv f v GG(G)	0,42 mm/ot,
Rozsah Ø	27 - 27,99 mm
Vrcholový úhel	135 stupeň
Typ	HB7725
Řezný materiál	TK
Semi-standardní	ano
Počet břitů Z	2
Druh produktu	Obráběcí vložka pro vrtání

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	90 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	70 m/min	P
GG(G)	vhodný	100 m/min	K
mokrý max.	vhodný		