

**Vyfukovací pistole, Typ: STAR****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080120 STAR
GTIN	4047322129336
Třída artiklu	08A

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonná vzduchová pistole **s možností přesného nastavení, 3 stupně výkonu foukání** ve srovnání s běžnými vzduchovými pistolemi.

Univerzální použití, provozní tlak do 10 barů.

Rozsah dodávky:

Včetně zástčné vsuvky a hadicové spojky 9 mm.

Upozornění:

Vhodné držáky na vzduchové pistole najdete pod č. 080263 H1 a 955750.

Technický popis

Typ	STAR
Hodnota průtoku 6 barů	680 l/min
Maximální provozní tlak	10 bar
Druh produktu	pistole

Příslušenství

Prodlužovací trubka pro vyfukovací pistoli Délka 300 mm

080134 300