

**KÄRCHER****Zametací stroj, Typ: KM7030CBP****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078004 KM7030CBP
GTIN	4039784718098
Třída artiklu	07C

**Popis****Provedení:**

Ruční zametací stroj s elektrickým pohonem zametacích válců a postranních smetáků pro rovnoměrné a dobré zametání v levých a pravých zatáčkách. Univerzální kartáče pro vnitřní a vnější čištění, prachový filtr s odsáváním, robustní plastový rám, snadno nastavitelný hlavní zametací válec a plynule nastavitelný postranní smeták.

- **Integrované odsávání**
- **Napájení z akumulátoru**
- **Poháněný postranní smeták a zametací válec**

Ručně vedený podlahový mycí stroj pro celou řadu aplikací a různé velikosti plochy. Volitelně provedení napájení ze sítě nebo z baterie. Vysoká produktivita a šetrná spotřeba.

**Technický popis**

Výška	1050 mm
Šířka	770 mm
Délka	1200 mm
Příkon	195 W
Napětí akumulátorů	12 V

Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Maximální doba trvání provozu	150 min
Nádoba objem	30 l
Hmotnost netto	48 kg
Pracovní šířka s postranními smetáky	700 mm
Druh produktu	Podlahový čisticí přístroj