

KÄRCHER**Mycí stroj s odsáváním, Typ: BR4522CBP****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078002 BR4522CBP
GTIN	4054278440064
Třída artiklu	07C

Popis**Provedení:**

Ideální na velké, silně obsazené plochy: Velmi pohyblivý, mycí stroj s odsáváním a s provozem na baterie BR 45/22 Bp. S otočnou hlavou válcového kartáče a technologií KART.

Ručně vedený podlahový mycí stroj pro celou řadu aplikací a různé velikosti plochy. Volitelně provedení napájení ze sítě nebo z baterie. Vysoká produktivita a šetrná spotřeba.

Technický popis

Maximální plošný výkon	1800 m ² /h
Pracovní šířka kartáčů	450 mm
Hmotnost včetně příslušenství	51,7 kg
Délka	970 mm
Objem nádrže na čerstvou vodu	22 l
Minimální přítlačný tlak kartáče	100 - 150 g/cm ³
Otáčky kartáče	750 - 1000 min ⁻¹

Objem nádrže na špinavou vodu	22 l
Příkon	550 W
Šířka	550 mm
Výška	1115 mm
Pracovní šířka vysavačů	500 mm
Napětí akumulátorů	25,2 V
Kapacita akumulátoru	42 Ah
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Podlahový čisticí přístroj