

**KÄRCHER****Mycí stroj s odsáváním, Typ: BR4010CADV****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078001 BR4010CADV
GTIN	4039784541498
Třída artiklu	07C

**Popis****Provedení:**

BR 40/10 C – nejehospodárnější stroj ve své třídě. Tento kompaktní a výkonný stroj má pracovní šířku 400 mm a objem nádrže 10 l. Varianta Advance je dodatečně vybavena přepravními kolečky a přestavením přítlačného tlaku kartáčů.

Ručně vedený podlahový mycí stroj pro celou řadu aplikací a různé velikosti plochy. Volitelně provedení napájení ze sítě nebo z baterie. Vysoká produktivita a šetrná spotřeba.

Pracovní šířka kartáčů: 400 mm

Pracovní šířka vysavačů: 400 mm

Délka: 520 mm

Šířka: 470 mm

Výška: 1150 mm

Maximální plošný výkon: 400 m<sup>2</sup>/h

**Technický popis**

Pracovní šířka kartáčů	400 mm
Hmotnost včetně příslušenství	30 kg
Šířka	470 mm

Objem nádrže na špinavou vodu	10 l
Příkon	2300 W
Pracovní šířka vysavačů	400 mm
Délka	520 mm
Výška	1150 mm
Objem nádrže na čerstvou vodu	10 l
Minimální přítlačný tlak kartáče	100 g/cm <sup>3</sup>
Maximální plošný výkon	400 m <sup>2</sup> /h
Otáčky kartáče	1100 min <sup>-1</sup>
Frekvence sítě	50 Hz
Síťové napětí	220 - 240 V
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Podlahový čisticí přístroj