



## LED stolní svítilna, Typ: 10



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081408 10
GTIN	4260131239168
Třída artiklu	08C

### Popis

#### Provedení:

Inovativní stolní svítilna „Comet“ s ovládáním gesty na hlavě svítilny pro zapnutí a vypnutí a s funkcí stmívání. Kromě toho lze pomocí druhého senzoru i pomocí ovládání gesty měnit podle potřeby teplotu barev. Oba senzory reagují, jakmile je ruka pod příslušným snímačem. Štíhlý a elegantní kryt ze stříbrného eloxovaného hliníku v kombinaci s klasickou černou ohebnou hřídelí potaženou látkou činí tuto svítilnu dokonalým doplňkem moderního kancelářského vybavení.

- **Stabilní noha stolu.**
- **Rovnoměrně homogenní a nereflexní 120° osvětlení.**
- **Barvu světla lze měnit ze studené bílé na teplou bílou pomocí senzoru na hlavě svítilny.**
- **Plynule stmívatelné, také pomocí ovládání gesty na hlavě svítilny.**
- **Bez oslnění a blikání.**

### Technický popis

Osvětlovací těleso	LED svítilna
Teplota barev	2700 - 5500 K
Světelný výkon	10 W
Zdroj energie	síťový provoz
Barva světla	teplá bílá

Barva světla	studená bílá
Barva světla	neutrální bílá
Celková výška	900 mm
Světelný tok	960 lm
Šířka světelné hlavy	30 mm
Hloubka světelné hlavy	210 mm
Výška světelné hlavy	10 mm
Druh produktu	Stolní svítilna / svítilna pro osvětlení pracoviště