



LED pracovní svítilna s ovládáním gesty, Typ: 10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081409 10
GTIN	4260131239366
Třída artiklu	08C

Popis

Provedení:

Inovativní svítilna pro osvětlení pracoviště **s ovládáním gesty** na hlavě svítilny pro zapnutí a vypnutí a s funkcí stmívání. Teplotu barev lze podle potřeby změnit. Svítilna je variabilně použitelná v různých oblastech použití.

- **Silná magnetická noha.**
- **Rovnoměrné, homogenní a nereflexní 120° osvětlení.**
- **Bez oslnění a blikání.**
- **Barvu světla lze měnit ze studené bílé na teplou bílou pomocí senzoru na hlavě svítilny.**

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového napáječe 250 V.

Upozornění:

Vhodné stolní svorky a magnetické držáky najdete pod č. 081418/081419.

Technický popis

Světelný výkon	10 W
Ochranná třída IP	IP 65
Hloubka světelné hlavy	210 mm
Ø magnetické nohy	66 mm
Hmotnost	760 g
Výška světelné hlavy	10 mm
Šířka světelné hlavy	30 mm
Teplota barev	2700 - 5500 K
Celková výška	750 mm
Světelný tok	960 lm
Zdroj energie	síťový provoz
Druh produktu	Stolní svítidla / svítidla pro osvětlení pracoviště