

HOLEX**Digitální posuvné měřítko HCT s Bluetooth, Rozsah měření: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412790 200
GTIN	4062406629441
Třída artiklu	42A

Popis**Provedení:**

Digitální posuvné měřítko s **Bluetooth 5.0**. Dobře čitelný LCD displej. Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Povrch příjemný na dotek. Měřicí plochy velmi jemně lapované. Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS. Lze použít i prostřednictvím Human Interface Device (HID). Programovatelné automatické vypnutí a programovatelné automatické dosažení režimu SLEEP pomocí aplikace HCT.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Technický popis

Rozsah měření	0 - 200 mm
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Aplikace HCT pro Windows
Počet obsažených baterií	1
Norma	ISO 13385
Délka měřicí čelisti	50 mm
Řada	HCT
Rozlišení	0,01 mm

Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Kalibrování	A1
Odečet	0,0005 palec
Typ baterií	Knoflíkový článek
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 č. CR2032
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Rozhraní	rozhraní Bluetooth
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Šroub pro držák hloubkoměru	412236