

**Digitální posuvný hloubkoměr HCT s Bluetooth, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418743 300
GTIN	4062406629489
Třída artiklu	42A

**Popis****Provedení:**

Naměřená hodnota je zobrazena na dobře čitelném displeji. Měřicí plochy nejjemněji lapované. Bluetooth 5.0. Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS a aplikace HCT pro Windows. Lze použít také prostřednictvím zařízení HID (Human Interface Device).

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

**Technický popis**

Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Kalibrování	A1
Řada	HCT
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	Aplikace HCT pro Windows
Průřez měřicí lišty	16×4 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032

Délka můstku	100 mm
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Rozhraní	rozhraní Bluetooth
Rozsah měření	0 - 300 mm
Typ baterií	Knoflíkový článek
Odchylka měření E MPE	±0,04 mm
Norma	ISO 13385
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Hloubkomer

## Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300

## Příslušenství

Šroub pro držák hloubkoměru	412236
-----------------------------	--------