

**HOLEX****Digitální posuvný hloubkoměr HCT s Bluetooth, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418743 150
GTIN	4062406629472
Třída artiklu	42A

**Popis****Provedení:**

Naměřená hodnota je zobrazena na dobře čitelném displeji. Měřicí plochy nejjemněji lapované. Bluetooth 5.0. Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS a aplikace HCT pro Windows. Lze použít také prostřednictvím zařízení HID (Human Interface Device).

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

**Technický popis**

Počet obsažených baterií	1
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Délka můstku	100 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	Aplikace HCT pro Windows
Rozhraní	rozhraní Bluetooth
Rozsah měření	0 - 150 mm

Průřez měřicí lišty	16×4 mm
Řada	HCT
Typ baterií	Knoflíkový článek
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Kalibrování	A1
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Hloubkoměr

## Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

## Příslušenství

Šroub pro držák hloubkoměru	412236
-----------------------------	--------