

CARTEC**Otočný šroub s okem, Závit Ø: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086487 M10
GTIN	8013429801037
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Vysoce pevné, o 360° otočné šrouby s okem, červeně lakované.

Upozornění:

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Délka závitu L: 16 mm

Vnější Ø B kroužku: 45 mm

Ø C nákrůžku uložení: 25 mm

Celková výška F: 10 mm

Technický popis

Hmotnost	0,135 kg
Barva	červená
Vnější Ø B kroužku	45 mm
Celková výška F	10 mm
Délka závitu L	16 mm
Ø C nákrůžku uložení	25 mm

Druh produktu

Šroub s okem