



Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem, Typ: GSB1855



Údaje o objednávce

Artikové číslo	P07113 GSB1855
GTIN	4059952608358
Třída artiklu	03B

Popis

Provedení:

- **Dokonalá výbava pro každé použití: Náradí, akumulátor, nabíječka a 100dílné příslušenství Pick&Click v boxu L-BOXX.**
- **Akumulátorový šroubovák bezkartáčový. Robustní a odolný díky EC motoru, optimalizovanému 13mm sklíčidlu Röhm a 2stupňovému celokovovému převodu pro ideální přenos síly při vrtání a šroubování.**
- **Ergonomický a modulární. Kompatibilní s L-BOXX a integrovanou přihrádkou na příslušenství ve víku sady Pick&Click.**

Rozsah dodávky:

1× akumulátorová příklepová vrtačka GSR 18V-55, 2× akumulátor 5,0 Ah, 1× nabíječka GAL 18V-20, 100dílná sada příslušenství, L-CASE Pick&Click.

Technický popis

Obal	systemový kufřík (L-Boxx)
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	13 mm
Maximální utahovací moment měkký	28 Nm
Hmotnost bez akumulátoru	5,39 kg
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion

Konstrukce motoru	bezkartáčový
Maximální utahovací moment tvrdý	55 Nm
Napětí akumulátorů	18 V
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem