

## Skládací záchytná vana Rigid-Lock Quick Berm®, Záchytný objem: 662l



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	984100 662
GTIN	697841156418
Třída artiklu	97S

### Popis

#### Provedení:

Skládací vana vyrobená z tkaniny s PVC povlakem a zesílenými rohy.

Rychlé a snadné použití – není zapotřebí žádná montáž, pro použití uvnitř i venku.

Zesílená konstrukce, extrémě robustní, vysoká odolnost vůči agresivním látkám, odření a proražení – bezpečné,

nepropustné pro kapaliny. Dlouhodobá odolnost proti UV paprskům, ideální pro vnější použití.

**Technologie pevné aretace Rigid-Lock:** Patentovaný design podpěry maximalizuje vnitřní prostor záchytné vany a snižuje nebezpečí

zakopnutí o boční stěny. Aretace boční stěny ve výšce 30 cm a v úhlu 90° zajišťuje

vysokou stabilitu konstrukce. Boční stěny lze rychle sklopit a

umožnit tak snadné zajetí a vyjetí. Uložení je umístěno v ochranném nylonovém náboji a při

zajištění ve spodní poloze má při pojíždění

nosnost až 5 000 kg na pneumatiku. Náboj je opatřen integrovanými otvory pro uchycení

kotev (kotvy nejsou součástí dodávky).

**CriticalCorner™:** Zesílený design CriticalCorner™ s obvodovými diagonálními vysokofrekvenčními svary za využití

elektromagnetické energie a tlaku přináší trvalé a těsné spoje pro

100 % utěsnění. Zabraňuje expanzi, rozevření nebo prohnutí rohů při úplném utěsnění

za účelem zajištění spolehlivé nepropustnosti. Horní části stěn jsou opatřeny 25 mm

otěruvzdorným lemem

pro větší tloušťku stěny a integritu. Utěsnění švů zabraňuje přístupu vzduchu, plynů, par nebo kapalin do

podvalníku nebo jejich úniku.

Pojízdná skládací vana s dlouhou životností pro sudy, IBC nádoby a nádrže. Modifikovaná tkanina EnGuard™ V s PVC povlakem je vhodná pro umístění těžkých materiálů v pracovním prostoru, jejich příležitostné přivezení a odvezení a pěší provoz.

**Upozornění:**

- **U vnějšího rozměru je nutné přidat 203 mm na šířku i hloubku pro zohlednění podpěry a náboje.**
- **Při výběru velikosti podvalníku je nutné počítat s 305 mm navíc na vstupní a výstupní straně pro sklopení a vyklopení stěny.**

**Technický popis**

Šířka	1800 mm
Výška vany	300 mm
Hloubka	1200 mm
Výška složená	130 mm
Hloubka ve složeném stavu	610 mm
Šířka ve složeném stavu	610 mm
Záchytný objem	662
Označení výrobce	Rigid-Lock QuickBerm®
Druh produktu	Skládací vana