

Garant**Hrubovací fréza HSS-Co8, bez povlaku, Ø js14 DC: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	192520 10
GTIN	4045197106667
Třída artiklu	11W

Popis**Provedení:**

S podbroušeným vroubkovaným profilem. Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu.

- **Prostorné, jemně broušené drážky pro odvod třísek.**
- **Speciální úhel čela pro hliník a neželezné kovy.**

Výhoda:

Díky velkým prostorům pro třísky jsou vhodné **pro velký objem úběru.**

Technický popis

Počet zubů Z	3
Šířka rohové fazetky při 45°	0,3 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky	0,04 mm
Ø břitu D_c	10 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Celková délka L	95 mm
Délka břitu L_c	45 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 1835 B s h6
Tolerance jmenovitý Ø	js14
Úhel sklonu šroubovice	36 stupeň

Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Profil frézování	WR
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	138 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	83 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	9 m/min	M
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		