

Garant**Doraz obrobku trojrozměrný, Typ: 150****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360432 150
GTIN	4062406640439
Třída artiklu	31H

Popis**Provedení:**

- Plynulé a rychlé nastavování.
- Upnutí M8 pro drážkové kameny nebo pro přímou montáž.
- Volitelný maximální výsuv 30 mm.

Použití:

Pro použití na frézkách a vrtačkách.

Materiál:

Eloxovaný hliník.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové T-kameny s M8, viz č. 370520, vel. 12 – 18.

Technický popis

S vzdálenost os A	80 - 110 mm
Vhodné pro barevný kód	TC
Vhodné pro barevný kód	HiPo
Vhodné pro barevný kód	LC

Vhodné pro barevný kód	LC-GARANT
Vhodné pro barevný kód	Duo
Vhodné pro barevný kód	Duo Plus
Vhodné pro barevný kód	T-Rex
Vhodné pro barevný kód	Titan
Vhodné pro barevný kód	Titan2/TitanSense
Vhodné pro barevný kód	Basic
Vhodné pro barevný kód	HD-Horex
Vhodné pro barevný kód	Centro Gripp
Vhodné pro barevný kód	NC8
Vhodné pro barevný kód	LCV125G
Vhodné pro barevný kód	HOLEX NC
Celková výška	210 - 240 mm
Užitná výška N	145 - 175 mm
Druh produktu	Doraz obrobku