



Momentový klíč Standard MANOSKOP® 721 s ráčnou, Maximální utahovací moment: 50Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657225 50
GTIN	4018754268917
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Stabilní, kompaktní, jednoramenný momentový klíč, přednastavitelný dle stupnice (Nm und lbfft) a samovypínací. Tato přesnost zůstává zachována po několik tisíc utažení, neboť pro všechny díly podléhající opotřebení je použit vysoce kvalitní materiál a ohýbací tyč je při práci zatěžována pouze krátce. Po dosažení točivého momentu se ihned vrací do klidové polohy. Pouzdro a rukojeť ze stabilní obdélníkové trubky.

Měrné jednotky: Nm, lbfft. S **pevně zabudovanou ráčnou – pouze pro utahování doprava.**

Funkce:

Nastavení: Rychlé nastavení momentu otočení pomocí posuvného tlačítka. Nastavená hodnota se zafixuje pomocí aretačního tlačítka v rukojeti.

Rychlé nastavení točivého momentu pomocí posuvného tlačítka. Nastavená hodnota se zafixuje pomocí aretačního tlačítka v rukojeti.

Použití:

Díky možnosti rychlého nastavení je ideální pro opravy a menší série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Přesnost měření utahovacího momentu	±4 %
Kalibrování	O1
Dělení stupnice, 1 dílek =	2 Nm
Signalizace spuštění	dotykový
Signalizace spuštění	dotykový
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Řada	MANOSKOP® 721 Quick
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l ₃]	293 mm
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Rozsah utahovacích momentů	6 - 50 Nm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelné
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Maximální utahovací moment	50 Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Data lze protokolovat	ano
Rozsah utahovacích momentů	5 - 36 lbfft
Celková délka L	352 mm
Nastavení utažení	utahování doprava
Ukazatel	analogová
Hmotnost	880 g
Měřicí technika	mechanická
Měření	Krouticí moment
Upínací 4hran	3/8 palec
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)

Feedback	s vypínáním
Funkce zalomení	ne
Funkce slipr	ne
QuickRelease / funkce rychlé výměny	ne
Vlečná ručička	ne
Druh produktu	Momentový klíč