



Magnetický úhelník s 90° (tuhý), ferit, Typ: 973



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085954 973
GTIN	2050000965517
Třída artiklu	08Q

Popis

Provedení:

Tolerance úhlu $\pm 0,05$ / 100 mm. Se dvěma přidavnými výtlačnými páčkami.

Použití:

Pro upínání součástí s pevným úhlem 90° pro přípravu montážních a svářečských prací.

Technický popis

Jmenovitá přidržovací síla	2000 N
Výška	300 mm
Délka	300 mm
Typ	973
Rozsah přestavení úhlu	90 stupeň
Šířka	35 mm
Hmotnost	4,7 kg
Materiál jádra magnetu	ferit

Druh produktu

Uhlovy magnet